



ご予約承ります 12月～2026年1月入荷予定 ビーバーオリジナル新製品のご案内

2025.11.26




「たすレンズ」は現在ご使用のメガネに装着して使用します。お客様用に調整されたメガネを通して「たすレンズ」で対象物を拡大します。この為、歪みも少なく、立体感を損なわず対象物をクリアに拡大できます。軽量な上に自分にフィットしたメガネに装着しますので、圧迫感が少なく負担の少ない長時間の作業が可能となります。両手を自由に使えるため、模型等の精密作業に最適なのは勿論のこと、スタンドタイプのレンズと異なり場所を選ばず使用できます。

またレンズの角度調整をすれば「たすレンズ」を装着したままでも目線をずらしてメガネのみの視界を確保できます。作業によってその都度脱着する必要もありません。

レンズは国内のレンズ専門メーカー製です。模型工作に限らず、一般的な精密作業にもおすすめのツールです。

品番	品名	JAN Code	税抜 小売価格	御注文(個)
BELTS004	たすレンズ	4571628234307	¥1,900	

※メーカー都合により入荷予定月が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

ご注文締切 月 日()		 (株)ビーバーコーポレーション
貴店名	問屋様名	
こちらの注文書は http://beavercorp.jp よりPDFでダウンロードが可能です		

商品補足

※ 画像は試作品の為、実際の商品と異なる部分があります。

実際の装着例



重さ約20gで長時間の使用も可能

メガネは付属致しません

たすレンズはクリップによってレンズ面またはフレーム部に装着します

用途・特長

- メガネにレンズをたしてみるによりハッキリと大きく見える
- 特にシニアグラス(老眼鏡)にたすことにより対象物をクリアに拡大することができます
- 両手が使えるので作業時にたすかる
- 軽量なうえに自分にフィットしたメガネにたして使えば長時間の作業もたすかる
- 目線をずらせばメガネのみ作業も可能
- レンズ倍率は2種、用途に合わせてワンタッチで取付け可能
- 折りたたんで携帯もらくらく

※ 鼻パッドとブリッジの位置によっては取り付けられない場合がありますのでご注意ください

拡大して精密作業

目線をずらして通常作業

倍率	1.5倍	2.5倍
適した用途	組立 模型などの組立作業、 細かい文字の識別	精密作業 エッチングパーツの加工 取付、フィギュアの塗装等

レンズの倍率の表示につきまして

レンズの倍率は例えば2倍と表示があっても対象物が肉眼で見ている大きさと比較して2倍に見えるという事ではありません。

肉眼で対象物までの距離が50cmで見ているとすると1/2の25cmの距離から見ている大きさで見える可能性があるというイメージとなります。

またご使用の際、レンズを通した見え方、焦点距離によって対象物の見え方は変化しますので、個人差があります。ご了承下さい。

○商品仕様

・レンズ幅:約75mm高さ28mm ・レンズ倍率:約1.5倍と2.5倍 ・重量:約20g

○使用上の注意

- ※ レンズとしての用途以外に使用しないで下さい。 ※ 故意に落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。
- ※ 直射日光や強い光の当たる場所に置かないで下さい。火災の原因になることがあります。
- ※ 汚れが付いた場合は、市販のメガネ拭きやセーム革などの柔らかな布などで軽く拭いて下さい。
- ※ シンナー、アルコール、ベンジンなどの使用はおやめください。
- ※ レンズを通して太陽を見ることは絶対にしないで下さい。 ※ 高温・多湿になる場所に放置しないで下さい。